



Activa



· Activa azul/laranja



· Activa azul/laranja com tratamento anti-reflexo



Proteção ocular neutra

Descrição e composição:

Desenho ergonómico com armação fabricada em nylon e lentes em policarbonato. Materiais que não provocam danos ou irritações na pele. Hastes reguláveis em comprimento e inclinação.

Ponte nasal de borracha anti-deslizante para minimizar impactos ou choques frontais. Muito ligeira para permitir um uso cómodo e contínuo. Desenho compatível com o uso de outros EPIs.

Cores:

Peso: 29 gr

Base: 8.5



Ponte de borracha anti-deslizante



CE anti-embaciamento



Armação de nylon: Leves e flexíveis

Ref.	Cor	Produto	MARCAÇÃO	
			Lentes	Armação
906955	Laranja/Azul	Óculos em policarbonato anti-embaciamento certificação e anti-abrasão	M 1 F N CE	M EN166 F CE
911263	Laranja/Azul	Óculos policarbonato anti-embaciamento certificação, anti-abrasão e anti-reflexos	M 1 F N CE	M EN166 F CE
910492	Cinzento/Vermelho	Óculos em policarbonato anti-embaciamento certificação e anti-abrasão	M 1 F N CE	M EN166 F CE

Proteção ocular neutra

Norma e certificação	EN 166									
Aplicações	Proteção contra impactos de alta velocidade e baixa energia. Certificação contra o embaciamento. Recomendados para ambientes quentes ou ambientes com combinação de diferentes temperaturas. Setores: atividades agrícolas, indústria automóvel, têxtil, plástico, mineração, etc.									
Conservação Armazenagem - Caducidade	Para melhor conservação dos óculos, guardar num local limpo e seco e dentro de uma bolsa apropriada.									
Indicações Uso - Modo de utilização	Limpeza: utilizar água morna e sabão neutro, sem abrasivos nem dissolventes. Enxaguar com água e secar com um pano suave. Também recomendamos o spray de limpeza anti-embaciamento Medop. É necessário rever periodicamente o estado destes protetores, renovando-os se estiverem deteriorados. Assegurar que o risco existente no entorno de trabalho corresponde ao campo de utilização destes protetores.									
Apresentação	Caixa de 12 unidades. Embalagem de 25 caixas.									
Código de barras	<table><tr><td>906.955</td><td>GIN-13: 8423173134365</td><td>GIN-14: 68423173134367</td></tr><tr><td>911.263</td><td>GIN-13: 8423173872359</td><td>GIN-14: 68423173872351</td></tr><tr><td>910.492</td><td>GIN-13: 8423173852191</td><td>GIN-14: 68423173852193</td></tr></table>	906.955	GIN-13: 8423173134365	GIN-14: 68423173134367	911.263	GIN-13: 8423173872359	GIN-14: 68423173872351	910.492	GIN-13: 8423173852191	GIN-14: 68423173852193
906.955	GIN-13: 8423173134365	GIN-14: 68423173134367								
911.263	GIN-13: 8423173872359	GIN-14: 68423173872351								
910.492	GIN-13: 8423173852191	GIN-14: 68423173852193								

