



# Clip



· Clip soldadura



· Clip solar polarizado



· Clip incolor

## Proteção ocular neutra

### Descrição e composição:

#### Clip em aço inoxidável rebatível.

Conexão simples à armação mediante pinça metálica. Protege os óculos contra impactos e abrasões externas.

*Todas as lentes de policarbonato levaram um tratamento anti-abrasão.*

Compatível com armações de largura menor que 1 cm.

A MEDOP recomenda especialmente a utilização do clipe para os seguintes modelos de óculos graduáveis: **DIVA, JEREZ, VULCANO, HÉRCULES e STILUS.**


**Peso:** 12 gr.



Amplios oculares.



Também em versão polarizada.



Ajuste mediante clip.

| Ref.    | Produto                                   | MARCAÇÃO      |
|---------|---|---------------|
| 902.243 | Clip policarbonato incolor                | CE            |
| 902.245 | Clip policarbonato soldadura, graduação 2 | CE 2 MEDOP 1S |
| 902.246 | Clip policarbonato soldadura, graduação 3 | CE 3 MEDOP 1S |
| 902.247 | Clip policarbonato soldadura, graduação 5 | CE 5 MEDOP 1S |
| 908.381 | Clip policarbonato solar polarizado       | CE CAT 2      |

## Proteção ocular neutra

|   |   |                        |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |
|---|---|------------------------|-----------------------|------------------------|---------|-----------------------|------------------------|---------|-----------------------|------------------------|---------|-----------------------|------------------------|---------|-----------------------|------------------------|
| <b>Norma e certificação</b>                     | EN 166/EN 169   |                        |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |
| <b>Aplicações</b>                               | Proteção contra impactos de alta velocidade e baixa energia.<br>Setores: industriais, soldadura, florestais, agropecuário, pesca, manualidades, etc. e nos trabalhos que requeiram proteger a armação dos óculos da rua do operário contra impactos e abrasões externas.  |                        |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |
| <b>Conservação<br/>Armazenagem - Caducidade</b> | Para melhor conservação dos óculos, guardar num local limpo e seco e dentro de uma bolsa apropriada.  |                        |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |
| <b>Indicações<br/>Uso - Modo de utilização</b>  | Limpeza: utilizar água morna e sabão neutro, sem abrasivos nem dissolventes. Enxaguar com água e secar com um pano suave. Também recomendamos o spray de limpeza anti-embaciamento Medop.<br>É necessário rever periodicamente o estado destes protetores, renovando-os se estiverem deteriorados. Assegurar que o risco existente no entorno de trabalho corresponde ao campo de utilização destes protetores.   |                        |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |
| <b>Apresentação</b>                             | Caixa de 25 unidades.<br>Embalagem de 2 caixas.   |                        |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |
| <b>Código de barras</b>                         | <table><tr><td>902.243</td><td>GIN-13: 8423173109844</td><td>GIN-14: 28423173109848</td></tr><tr><td>902.245</td><td>GIN-13: 8423173109868</td><td>GIN-14: 28423173109862</td></tr><tr><td>902.246</td><td>GIN-13: 8423173109875</td><td>GIN-14: 28423173109879</td></tr><tr><td>902.247</td><td>GIN-13: 8423173109882</td><td>GIN-14: 28423173109886</td></tr><tr><td>908.381</td><td>GIN-13: 8423173140755</td><td>GIN-14: 28423173140759</td></tr></table> | 902.243                | GIN-13: 8423173109844 | GIN-14: 28423173109848 | 902.245 | GIN-13: 8423173109868 | GIN-14: 28423173109862 | 902.246 | GIN-13: 8423173109875 | GIN-14: 28423173109879 | 902.247 | GIN-13: 8423173109882 | GIN-14: 28423173109886 | 908.381 | GIN-13: 8423173140755 | GIN-14: 28423173140759 |
| 902.243   | GIN-13: 8423173109844   | GIN-14: 28423173109848 |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |
| 902.245   | GIN-13: 8423173109868   | GIN-14: 28423173109862 |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |
| 902.246   | GIN-13: 8423173109875   | GIN-14: 28423173109879 |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |
| 902.247   | GIN-13: 8423173109882   | GIN-14: 28423173109886 |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |
| 908.381   | GIN-13: 8423173140755   | GIN-14: 28423173140759 |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |         |                       |                        |

