



# La Antialérgica Europa Confort SII



## Protección respiratoria: Buconasales

### Descripción y composición:

**Fabricada en silicona antialérgica**, proporciona una excelente protección, confort y ajuste. Ofrece resistencia al calor y la humedad y no es atacada por el ozono. Hidrófuga y no tóxica.

#### Atalaje automático: más cómodo, más seguro y ajuste más rápido.

Cómoda, flexible y adaptable para mayor comodidad durante períodos prolongados de uso. Doble sistema de sujeción de arnés a cabeza y nuca más cómodo. Permite llevarla al cuello mientras no se usa. Ajuste frontal del arnés. Mayor confort respiratorio gracias a sus dos filtros y su válvula de exhalación. Este modelo permite el uso combinado con otros equipos de protección. Los filtros se acoplan mediante rosca, proporcionando una mayor duración y menor resistencia a la respiración.

**Peso:** 180gr.

Ref.	Producto
910357	LA ANTIALÉRGICA EUROPA CONFORT SII

Filtros Disponibles	
Partículas	P2 R, P3 R
Gases y Vapores	A1, A2, B1, B2, E1, K1, K2
Múltiples	AB1, ABE1, ABEK1, AB2EK1
Combinados	A1P2R PAD, A2P2R PAD, B1P2R PAD, AB1P2R PAD, E1P2R PAD, K1P2R PAD, ABEK1P2R PAD, ABEK1P3R

Resistencia térmica de materiales:			
	PUNTO INFLACIÓN (según DIN 51376)	TEMPERA DE IGNICIÓN (Según DIN 51794)	RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN FRENTE A TEMPERATURA
SILICONA	> 150 °C	> 400 °C	Hasta 200 °C



Filtro a rosca.




Atalaje automático.



Silicona hipoalérgica.

Cumpliendo con los parámetros establecidos en EN 140		
Nº Portafiltros	2	
Nº Válvulas de exhalación	1	
Nº Válvulas de inhalación	2	
Contenido en CO2 (%)	<1%	
Resistencia a respiración (mbar)	<0,5	
A la inhalación de flujo continuo	A 30 l/min	
	A 95 l/min	<1,3
	A 160 l/min	<2,0
A la exhalación a flujo continuo de 160 l/min	<3,0	

## Protección respiratoria: Buconasales

<b>Norma y Certificación</b>	EN 140
<b>Aplicaciones</b>	<p>Ambientes con presencia de contaminantes en forma de partículas o gases. No usar cuando la concentración de contaminante exceda de 50 veces el Límite de Exposición Permisible.</p> <p>Sectores: bricolaje, pintura, minería, construcción, madera, química y laboratorios, textil, jardinería, metalurgia, etc.</p> <p>Especialmente recomendada para usuarios con tendencia a afecciones cutáneas.</p>
<b>Conservación Almacenaje - Caducidad</b>	Almacenar el equipo dentro de su envase y en un lugar fresco y ventilado, evitando la humedad, la suciedad y el polvo.
<b>Indicaciones Uso - Modo empleo</b>	<p>Se recomienda limpieza después de cada uso (excepto filtros) con agua y jabón. Dejar secar al aire.</p> <p>Periódicamente, dependiendo de la severidad de uso, se desinfectará utilizando un producto con amplio espectro contra bacterias.</p>
<b>Presentación</b>	<p>Caja de 1 ud. Cartón de 32 cajas. Medidas: 150x150x102mm.</p> 
<b>Código de Barras</b>	GTIN-13: 8423173840082 GTIN-14: 18423173840089

