



La Antialérgica Europa Confort SII



Proteção respiratória: Buconasais

Descrição e composição:

Fabricado em silicone antialérgica, proporciona uma excelente proteção, conforto e ajuste. Oferece resistência ao calor, à humidade e ao efeito do ozono. Hidrófugo e não tóxico.

Fixação automática: mais cómoda, mais segura e ajuste mais rápido.

Cómodo, flexível e adaptável para maior comodidade durante períodos prolongados de uso. Sistema de fixação dupla de arnês a cabeça e nuca mais cómodo. Permite levá-la ao pescoço enquanto não estiver em uso. Ajuste frontal do arnês. Maior conforto respiratório graças aos seus dois filtros e respetiva válvula de exalação.

Este modelo permite o uso combinado com outros equipamentos de proteção. Os filtros podem ser acoplados mediante rosca, proporcionando uma maior duração e menor resistência à respiração.



Filtro de rosca.



Fixação automática.



Silicone hipoalérgica.

Peso: 180 g

| Ref. | Produto |
|---------|------------------------------------|
| 910.357 | LA ANTIALÉRGICA EUROPA CONFORT SII |

Filtros disponíveis

| | |
|-----------------|---|
| Partículas | P2 R, P3 R |
| Gases e vapores | A1, A2, B1, B2, E1, K1, K2 |
| Múltiplos | AB1, ABE1, ABEK1, AB2EK1 |
| Combinados | A1P2R PAD, A2P2R PAD, B1P2R PAD, AB1P2R PAD, E1P2R PAD, K1P2R PAD, ABEK1P2R PAD, ABEK1P3R, ABEK1HgP3R |

Em conformidade com os parâmetros estabelecidos na EN 140

| | | |
|---|-------------|------|
| Nº porta-filtros | 2 | |
| Nº válvulas de exalação | 1 | |
| Nº válvulas de inalação | 2 | |
| Conteúdo em CO2 (%) | <1% | |
| Resistência a respiração (mbar) | <0,5 | |
| À inalação de fluxo contínuo | A 30 l/min | <1,3 |
| | A 95 l/min | <2,0 |
| | A 160 l/min | <3,0 |
| À exalação em fluxo contínuo de 160 l/min | <3,0 | |

Proteção respiratória: Buconasais

| | |
|---|--|
| Norma e certificação | EN 140 |
| Aplicações | <p>Ambientes com presença de contaminantes em forma de partículas ou gases. Não usar quando a concentração de contaminante exceder 50 vezes o limite de exposição permissível.</p> <p>Setores: bricolage, pintura, mineração, construção, madeira, química e laboratórios, têxtil, jardinaria, metalúrgica, etc.</p> <p>Especialmente recomendada para usuários com tendência a afeições cutâneas.</p> |
| Conservação Armazenagem - Caducidade | Armazenar o equipamento dentro da sua embalagem e em local fresco e ventilado, evitando a humidade, sujidade e o pó. |
| Indicações Uso - Modo utilização | <p>Recomendamos realizar a limpeza após cada utilização (excetuando filtros) com água e sabão. Deixar secar ao ar.</p> <p>Periodicamente, dependendo da gravidade da utilização, será necessário desinfetar utilizando um produto com largo espectro contra bactérias.</p> |
| Apresentação | <p>Caixa de 1 unidade.</p> <p>Embalagem de 32 caixas.</p> <p>Medidas: 150 x 150 x 102 mm.</p> |
| Código de barras | GTIN-13: 8423173840082 GTIN-14: 18423173840089 |

