



# Flash Nueva



· Flash Nueva optol



· Flash Nueva azul incolor



· Flash Nueva azul incolor



· Flash Nueva solar

## Proteção ocular neutra

### Descrição e composição:

**Lente única de policarbonato: máxima resistência.**  
Hastes estreitas e planas para melhor compatibilidade com outros EPI's

**Ultra-leve: apenas 23 gr.**

Proteção lateral integrada nos óculos.

**Cores:** ● ● ●

**Peso:** 23 gr

**Base:** 10.5



Hastes estreitas e planas.



Leves: apenas 23 gr.



Lente única de policarbonato.

Ref.	Produto	Cor	MARCAÇÃO	
			Lentes	Quadro
908151	Óculos policarbonato. Tratamento anti-abrasão	Amarelo	M 1 F CE	M EN166 F CE
908152	Óculos policarbonato. Tratamento anti-embaciamento e anti-abrasão	Amarelo	M 1 F CE	
910045	Óculos policarbonato optol. Tratamento anti-embaciamento e anti-abrasão	Amarelo	2-1,2 M 1 F CE	
910288	Óculos policarbonato. Tratamento anti-embaciamento e anti-abrasão	Azul	M 1 F CE	
910044	Óculos policarbonato solar. Tratamento anti-embaciamento e anti-abrasão	Preto	5-3,1 M 1 F CE	

## Proteção ocular neutra

<b>Norma e certificação</b>	EN 166/EN 170/EN 172															
<b>Aplicações</b>	Proteção contra impactos de alta velocidade e baixa energia. Setores: trabalhos com tornos, máquinas de acabamentos ou polidoras, máquinas de fresagem, molas, atividades agrícolas, explorações florestais, metalúrgica, indústria automóvel, atividades no exterior, etc.															
<b>Conservação Armazenagem - Caducidade</b>	Para melhor conservação dos óculos, guardar num local limpo e seco e dentro de uma bolsa apropriada.															
<b>Indicações Uso - Modo de utilização</b>	Limpeza: utilizar água morna e sabão neutro, sem abrasivos nem dissolventes. Enxaguar com água e secar com um pano suave. Também recomendamos o spray de limpeza anti-embaciamento Medop. É necessário rever periodicamente o estado destes protetores, renovando-os se estiverem deteriorados. Assegurar que o risco existente no entorno de trabalho corresponde ao campo de utilização destes protetores.															
<b>Apresentação</b>	Caixa de 12 unidades. Embalagem de 25 caixas.															
<b>Código de barras</b>	<table><tr><td>908.151</td><td>GINT-13: 8423173139834</td><td>GINT-14: 68423173139836</td></tr><tr><td>908.152</td><td>GINT-13: 8423173139841</td><td>GINT-14: 68423173139843</td></tr><tr><td>910.045</td><td>GINT-13: 8423173827021</td><td>GINT-14: 68423173827023</td></tr><tr><td>910.288</td><td>GINT-13: 8423173835101</td><td>GINT-14: 68423173835103</td></tr><tr><td>910.044</td><td>GINT-13: 8423173826512</td><td>GINT-14: 68423173826514</td></tr></table>	908.151	GINT-13: 8423173139834	GINT-14: 68423173139836	908.152	GINT-13: 8423173139841	GINT-14: 68423173139843	910.045	GINT-13: 8423173827021	GINT-14: 68423173827023	910.288	GINT-13: 8423173835101	GINT-14: 68423173835103	910.044	GINT-13: 8423173826512	GINT-14: 68423173826514
908.151	GINT-13: 8423173139834	GINT-14: 68423173139836														
908.152	GINT-13: 8423173139841	GINT-14: 68423173139843														
910.045	GINT-13: 8423173827021	GINT-14: 68423173827023														
910.288	GINT-13: 8423173835101	GINT-14: 68423173835103														
910.044	GINT-13: 8423173826512	GINT-14: 68423173826514														

