



Mask I Plus



Protection respiratoire : demi-masques

Description et composition :

Fabriqué en caoutchouc naturel inodore.

La finition mate du bucco-nasal élimine les reflets gênants et réduit l'adhérence de la saleté. Améliore le contact avec la peau, ce qui apporte plus de confort à l'utilisateur.

Harnais automatique : plus pratique, plus sûr et réglage plus rapide.

Pratique, flexible et adaptable pour un plus grand confort pendant les périodes d'utilisation prolongées. Design amélioré qui intègre un plus grand volume intérieur en apportant un confort respiratoire supérieur. Double système de maintien plus pratique du harnais sur la tête et sur la nuque. Permet d'être porté au cou pendant qu'il n'est pas utilisé. Réglage frontal du harnais. Ce modèle permet d'utiliser à la fois d'autres équipements de protection. Les filtres se règlent à travers une vis, apportant une plus grande durée et une faible résistance respiratoire.

Poids : 146 g



Filtre à vis



Harnais automatique



Caoutchouc inodore

Réf.	Produit
911744	MASK I PLUS

Filtres disponibles

Particules	P2 R, P3 R
Gaz et vapeurs	A1, A2, B1, B2, E1, K1, K2
Multiples	AB1, ABE1, ABEK1, AB2EK1
Combinés	A1P2R PAD, A2P2R PAD, B1P2R PAD, AB1P2R PAD, E1P2R PAD, K1P2R PAD, ABEK1P2R PAD, ABEK1P3R, ABEK1HgP3R

Respect des paramètres établis dans la norme EN 140

N° porte-filtres	1	
N° soupapes expiratoires	1	
N° soupapes inspiratoires	2	
Contenu en CO2 (%)	<1%	
Résistance respiratoire (mbar)	<0,5	
À l'inhalation de flux continu	À 30 l/min	<0,5
	À 95 l/min	<1,3
	À 160 l/min	<2,0
À l'exhalation de flux continu de 160 l/min	<3,0	

Protection respiratoire : demi-masques

Norme et certification	EN 140
Applications	Atmosphères présentant des polluants en forme de particules ou de gaz. Non Ne pas utiliser quand la concentration de polluant dépasse de 50 fois la limite d'exposition permise. Secteurs : bricolage, peinture, industrie minière, construction, bois, chimie et labora- toires, textile, jardinerie, métallurgie, etc.
Conservation Stockage - Expiration	Conserver l'équipement dans son emballage et dans un lieu frais et aéré en évitant l'humidité, la saleté et la poussière.
Indications Utilisation - Mode d'emploi	Le nettoyage est recommandé après chaque utilisation (sauf les filtres) avec de l'eau et du savon. Laisser sécher à l'air libre. Régulièrement, selon l'intensité de l'utilisation, le masque sera désinfecté en utilisant un produit à large spectre contre les bactéries.
Présentation	Boîte de 1 unité Paquet de 32 boîtes Dimensions : 150 x 150 x 102 mm
Code-barres	GTIN-13 : 8423173876562 GTIN-14 : 18423173876569

