



# River



· River solar



· River incolored

## Proteção ocular neutra

### Descrição e composição:

**Desenho ergonómico com armação fabricada em nylon e lentes em policarbonato.** Materiais que não provocam danos ou irritações na pele. Máximo conforto e ajuste graças ao desenho da sua armação com extremidades de borracha e ponte nasal suave, flexível e anti-deslizante.

Incorpora hastes reguláveis para adaptar o seu comprimento ao usuário. Ocular de desenho contemporâneo em policarbonato com um amplo campo de visão.

*Todas as lentes de policarbonato levaram um tratamento anti-abrasão.*

**Cores:** ●

**Peso:** 29 gr



Hastes reguláveis em comprimento.



Ponte de borracha anti-deslizante.



Armação de nylon: leves e flexíveis.

Ref.	Produto	MARCAÇÃO	
		Armação	Lentes
910.362	Óculos policarbonato. Tratamento anti-embaciamento	MEDOP 166 F CE	MEDOP 1 F CE
910.363	Óculos policarbonato solar. Tratamento anti-embaciamento	MEDOP 166 F CE	5-3.1 MEDOP 1 F CE

## Proteção ocular neutra

<b>Norma e certificação</b>	EN 166/EN 172						
<b>Aplicações</b>	Proteção contra impactos. Versão anti-embaciamento recomendada para trabalhos em ambientes quentes ou que combinam diferentes temperaturas. Cinzento solar contra radiação solar, recomendada para trabalhos no exterior. Setores: trabalhos com tornos, máquinas de acabamentos ou polidoras, máquinas de fresagem, molas, atividades agrícolas, explorações florestais, metalúrgica, indústria automóvel, madeira, etc.						
<b>Conservação Armazenagem - Caducidade</b>	Para melhor conservação dos óculos, guardar num local limpo e seco e dentro de uma bolsa apropriada.						
<b>Indicações Uso - Modo de utilização</b>	Limpeza: utilizar água morna e sabão neutro, sem abrasivos nem dissolventes. Enxaguar com água e secar com um pano suave. Também recomendamos o spray de limpeza anti-embaciamento Medop. É necessário rever periodicamente o estado destes protetores, renovando-os se estiverem deteriorados. Assegurar que o risco existente no entorno de trabalho corresponde ao campo de utilização destes protetores.						
<b>Apresentação</b>	Caixa de 10 unidades. Embalagem de 20 caixas.						
<b>Código de barras</b>	<table><tr><td>910.362</td><td>GIN-13: 8423173840136</td><td>GIN-14: 48423173840134</td></tr><tr><td>910.363</td><td>GIN-13: 8423173840143</td><td>GIN-14: 48423173840141</td></tr></table>	910.362	GIN-13: 8423173840136	GIN-14: 48423173840134	910.363	GIN-13: 8423173840143	GIN-14: 48423173840141
910.362	GIN-13: 8423173840136	GIN-14: 48423173840134					
910.363	GIN-13: 8423173840143	GIN-14: 48423173840141					

