



## Proteção ocular neutra

### Descrição e composição:

**Óculos desportivos** de lente única, muito leves, com ponte nasal que proporciona conforto e diminui o peso da armação.

**Espuma interior** para uma vedação perfeita e para amortecer o impacto de eventuais choques.

**Hastes planas e flexíveis** com acabamento em TPR. Inclui banda elástica para maior adaptabilidade a todas as estações de trabalho e compatibilidade com outros EPIS.

**Ângulo pantoscópico** ajustável a 6 posições, consoante as necessidades do utilizador.

**Lentes policarbonato muito resistentes a impactos, com filtro UV 400:** 100 % de proteção contra os nocivos raios ultravioleta.

**Marcação FT:** resistência a impactos de baixa energia e alta velocidade a temperaturas extremas.

**Cor:** ● **Peso:** 30 g **Base:** 6.5



Espuma interior




Ângulo pantoscópico 6 posições



Marcação FT

Ref.	Produto	MARCAÇÃO	
		Lentes	Quadro
912824	Óculos incolores em policarbonato com antiriscos e anti-embaçamento	2-1,2 M 1 F CE	M EN166 F CE
912825	Óculos solares em policarbonato com anti-riscos e anti-embaçamento	5-3,1 M 1 FT CE	

## Proteção ocular neutra

<b>Norma e certificação</b>	EN-166 EN-170 EN-172						
<b>Aplicações</b>	<p>Proteção contra impactos de baixa energia e alta velocidade a temperaturas extremas.</p> <p>Setores: minas, corpo de forças especiais, pedreiras, aeronáutico, energias renováveis, refinarias, indústria automóvel, desporto, transporte, manutenção, eletrónico. E, de forma geral, trabalhos no exterior ou interior com risco de impactos.</p>						
<b>Conservação Armazenagem - Caducidade</b>	Para melhor conservação dos óculos, guarde-os num local limpo e seco e dentro de um estojo apropriado.						
<b>Indicações Uso - Modo de utilização</b>	Limpeza do policarbonato: utilizar água morna e sabão neutro, sem abrasivos nem dissolventes. Enxaguar com água e secar com um pano suave. Também recomendamos o spray de limpeza antiembaciamento Medop. Comprovar periodicamente o estado destes elementos de proteção, renovando-os se estiverem deteriorados.						
<b>Apresentação</b>	 <p>Polybag individual com código de barras</p> <p>Caixas de 12 unidades Embalagem de 25 caixas</p>						
<b>Código de barras</b>	<table><tr><td><b>912825</b></td><td>GTIN-13: 8423173888176</td><td>GTIN-14: 18423173888173</td></tr><tr><td><b>912824</b></td><td>GTIN-13: 8423173888169</td><td>GTIN-14: 18423173888166</td></tr></table>	<b>912825</b>	GTIN-13: 8423173888176	GTIN-14: 18423173888173	<b>912824</b>	GTIN-13: 8423173888169	GTIN-14: 18423173888166
<b>912825</b>	GTIN-13: 8423173888176	GTIN-14: 18423173888173					
<b>912824</b>	GTIN-13: 8423173888169	GTIN-14: 18423173888166					

